

Staaf-grijpermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 10
GTIN	2050001737595
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermd**e staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Magneetkern van neodymium.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	45 N
Materiaal oppervlak	Nikkel
Hoogte	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Maximale inkortingsmaat achterkant	8 mm
Ø	10 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staafklem magneet

