


**Ruwrees HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	192890 25
GTIN	4045197108739
Artikelklasse	12W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Achtergeslepen, fijn kartelprofiel.**Centrumsnijdend.

Gunstig geprijsd alternatief.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,052 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Aantal tanden Z	5
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	121 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	45 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k12
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS PM

Norm	DIN 844
Freesprofiel	HR
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	138 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	83 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	64 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	64 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	37 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	23 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	18 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	110 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		