

**Platte potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 29mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085944 29
GTIN	4045197372833
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
- Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (gr. 19 tot 100 °C).

**Toepassing:**

Apparatenbouw.

**Technische beschrijving**

Hoogte	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materiaal oppervlak	Staal
Bevestigingsboring-Ø	5,2 mm
Nominale houdkracht	50 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

