

Garant
Mantelkopfrees N, TiAlN, Ø×breedte js16: 63X40 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 181750 63X40 |
| GTIN | 4045197096654 |
| Artikelklasse | 11U |

Omschrijving
Uitvoering:

Snijkantgeometrie voor universeel gebruik.

Met **excentrische achterslijping**.

Met 30°-spiraal en TiAlN-coating.

Opmerking:

f_z voor $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Boring-Ø H7: 27 mm

Aantal tanden Z: 8

Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Boring-Ø H7 | 27 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 63 mm |
| Aantal tanden Z | 8 |
| Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ² | 0,07 mm |
| Schachtuitvoering | met boring |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Totale hoogte | 40 mm |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | HSS Co 5 |
| Norm | DIN 1880 T1 |
| Type | N |
| Tolerantie nominale \varnothing | js16 |
| Mantelkopfrees-opname | met pasgroef |
| Spiraelhoek | 30 graden |
| Aanzetrichting | horizontaal en schuin |
| Inwendige koeling | nee |
| Hoekfasehoek | 90 graden |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Mantelfrees |