

**Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085934 41
GTIN	4045197372628
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Sterke magneet in brugvorm.
- Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	41 mm
Nominale houdkracht	370 N
Afzonderlijke pool diepte	15 mm
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Afzonderlijke pool breedte	57 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Sterke magneet

