

**Kiepwagen, RAL 7016, met aftapkraan, Bakvolume: 450l****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 919923 450 |
| GTIN | 4017976247021 |
| Artikelklasse | 96D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Materiaal wiel | TPE |
| Aftapkraan uitvoering | Aftapkraan met zeef |
| Lengte | 1374 mm |
| Vorkkokers gr. C | 603 mm |
| Vorkkokers gr. D | 72 mm |
| Stortrand hoogte met wielen | 733 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Trekkabel | nee |
| Vorkkokers gr. A | 194 mm |
| Kleur | antracietgrijs, RAL 7016 |
| oliedicht gelast | ja |
| Aantal wielen | 4 |
| Bakmaat lengte | 1214 mm |
| Belastbaarheid | 750 kg |
| Bakvolume | 450 l |
| Norm | EN 1757-3 |
| Bakmaat hoogte | 708 mm |
| Hoogte | 1072 mm |
| Vorkkokerafstand B | 203 mm |
| Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 194 mm |
| Kantelmechanisme | handmatig |
| Wiel-Ø | 200 mm |
| Kantelbeveiliging | ja |
| Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 72 mm |
| Bakmaat breedte | 669 mm |
| Breedte | 730 mm |
| met vorkkokers | ja |
| Producttype | Kiepbak |

