



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 3
GTIN	4045197814890
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 4,9 - 12 mm

Voor handtap DIN 352: M5 – M20

voor handruimer-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Totale lengte: 385 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	385 mm
Voor handtap DIN 352	M5 – M20
voor handruimer-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spanwijdte □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer