

Garant**Flexspanner vast, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360060 2
GTIN	4045197816122
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Stalen basisdeel met geïntegreerde, geheel stalen conus.**
- **Mechanisch klemmechanisme.**
- **Door het aandraaien van de zijdelingse spanschroef wordt het onderdeel met de desbetreffende spanpen via 2 klemwippen axiaal ingetrokken en gespannen.**
- **Bevestiging via spanklemstukken, T-groefstukken of nulpuntspansysteem door middel van spanpen nr. 360066 mogelijk.**
- **Boring voor nulpuntspansysteem reeds aanwezig.**

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Eenvoudige en exacte positionering op de machinetafel. Spannen van complexe onderdelen bijvoorbeeld in de matrijzenbouw.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 voor maat 120, momentsleutel nr. 656050 maat 60, hoogte-element nr. 360068.

Technische beschrijving

Lengte L	144 mm
Draaimoment	10 Nm
Breedte B	99 mm
Buiten-Ø D	80 mm
Hoogte H	125 mm
Type	2
Serie	ZeroClamp
Producttype	Spanelement

Accessoires

Hoogte-element Type 1	360068 1
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 60 Nm	656050 60