

Garant**Flexspanner variabel, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360064 1
GTIN	4045197816115
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Stalen basisdeel met geïntegreerde, geheel stalen conus.**
- **Mechanisch klemmechanisme.**
- **Door het aandraaien van de zijdelingse spanschroef wordt het onderdeel met de desbetreffende spanpen via 2 klemwippen axiaal ingetrokken en gespannen.**
- **Bevestiging via spanklemstukken, T-groefstukken of nulpuntspansysteem door middel van spanpen nr. 360066 mogelijk.**
- **Boring voor nulpuntspansysteem reeds aanwezig.**

Hoogteverstelling stijgend met 3 mm per omwenteling. Maximale verstelafstand 25 mm. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Eenvoudige en exacte positionering op de machinetafel. Spannen van complexe onderdelen bijvoorbeeld in de matrijzenbouw.

Voor het compenseren van vervormde onderdelen.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 voor maat 120, momentsleutel nr. 656050 maat 60, hoogte-element nr. 360068.

Technische beschrijving

Spanhoogte	125 - 150 mm
Lengte L	144 mm
Buiten-Ø D	80 mm
Type	1
Draaimoment	10 Nm
Breedte B	99 mm
Serie	ZeroClamp
Producttype	Spanelement