

**Garant****Meervoudige spanrail 120, Lengte rail: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360110 800
GTIN	4045197815934
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
- Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
- Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 40 kN, maximaal aanhaalmoment 50 Nm.
- Bvestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard resp. op opspan-/rasterplaten of via spanklemstukken mogelijk.
- Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
- Variabele steekmaten via kruisverbinding mogelijk.
- Conventioneel en klemstukspannen mogelijk.
- Spanbereik individueel verlengbaar.
- Eenvoudig spannen met momentsleutel.

**Toepassing:**

- 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
- Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

**Accessoires:**

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr.360112 t/m 360129. Momentsleutel nr.656050 maat60, spanpen nr.360025 maat18M16, spanklemstuk nr. 360127.

**Technische beschrijving**

Breedte B	120 mm
Hoogte H	60 mm
Lengte liniaal	800 mm
Lengte L	800 mm
Producttype	Spanrail

## Accessoires

Klemstuk Type GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Basisbek Type F	360119 F
Basisbek Type P	360119 P
Neertrekbeek Bekbreedte 120 mm	360114 120
Spanklemstukkenset 6-delige set	360127
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
Opzetbek aluminium Bekbreedte 120 mm	360122 120
Parallelschanbek Bekbreedte 120 mm	360115 120
HM-gecoate voorzetbek Bekbreedte 120 mm	360124 120
Klemstuk Type GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Opzetbek Materiaal STAHL	360162 STAHL
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 60 Nm	656050 60
Vaste bek Bekbreedte 120 mm	360116 120