

Garant
Mantelkopfrees, ruw NR, TiN, Ø×breedte js16: 50X36 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	182220 50X36
GTIN	4045197096807
Artikelklasse	11U

Omschrijving

Uitvoering:
Achterslepen profiel.
Ruwfrees met een rond kartelprofiel.

Opmerking:
 f_z voor $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Boring-Ø H7: 22 mm

Aantal tanden Z: 6

 Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	50 mm
Aantal tanden Z	6
Boring-Ø H7	22 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Schachtuitvoering	met boring
Totale hoogte	36 mm

Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Freesprofiel	NR
Tolerantie nominale Ø	js16
Mantelkopfrees-opname	met pasgroef
Spiraalhoek	27 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Inwendige koeling	nee
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Mantelfrees