



Digitale meetklok Bluetooth aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer

404301 25

GTIN

Artikelklasse

40N

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste behuizing met grote display en extra analoge weergave. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem**. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. **Standaardmaatinstelling (Preset)** van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Telrichting omkeerbaar.

Compatibel met de optionele **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, Battery Pack nr. 404310 gr. PACK.

Technische beschrijving

Maximale afwijking

0,0016 mm

Meetkracht	0,65 - 1,15 N
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Behuizing-Ø	59,5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	25 mm
dikte van de behuizing	32,9 mm
Serie	HCT
Aflezingsomschakelbaar	0,0001 mm
Opspanschaft-Ø h6	8 mm
Kalibratie	C1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Testrapport	Testrapport van de producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 25 mm	434212 25
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 12,5 mm	434212 12,5
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Hardmetalen taster Type 10	434910 10

Stalen taster Type 24	434900 24
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 17	434900 17
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 14	434900 14
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2

Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3