



## Digitale meetklok Bluetooth aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Artikelklasse	40N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste behuizing met grote display en extra analoge weergave. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem**. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. **Standaardmaatinstelling (Preset)** van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Telrichting omkeerbaar.

Compatibel met de optionele **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, Battery Pack nr. 404310 gr. PACK.

Aansluiting: Bluetooth-interface

IP-klasse: IP 54

Testrapport: Testrapport van de producent

Draadloze toepassing: HCT Mobile App

Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device)

Draadloze toepassing: Software van producent

Kalibratie: C1

Aflezing omschakelbaar: 0,001 mm

Maximale afwijking: 0,003 mm

Meetkracht: 0,65 - 0,9 N  
 Opspannschacht-Ø h6: 8 mm  
 Behuizing-Ø: 59,5 mm  
 dikte van de behuizing: 32,9 mm

## Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
dikte van de behuizing	32,9 mm
IP-klasse	IP 54
Behuizing-Ø	59,5 mm
Meetkracht	0,65 - 0,9 N
Meetbereik	12,5 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing omschakelbaar	0,001 mm
Maximale afwijking	0,003 mm
Serie	HCT
Kalibratie	C1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Testrapport	Testrapport van de producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013250 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013210 12,5

## Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 25 mm	434212 25
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 17	434900 17

Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 39	434900 39
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 24	434900 24
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30

Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Robijntaster Type 2	434915 2
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 12,5 mm	434212 12,5
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 2	434910 2