

Garant
Aluminium hoekfrees, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2

Bestelgegevens

Bestelnummer	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement freessysteem voor hoge snijsnelheden. Absoluut nauwkeurige wisselplatenbedding. Uiterst torsiestijf door geoptimaliseerde centrifugaalkrachtborging.

Let op:

Vóór gebruik van de wisselplaat nr. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) en 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) is aanpassing van de wisselplaatzitting noodzakelijk.

Opmerking:

Aanbevolen draaimoment voor de bevestiging van spanschroeven nr. 219878 4 en 219878 5 bedraagt **3,2 Nm**.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M12
Helicoïdaal frezen a_p	7,6 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
geschikte wisselplaat	ZDHT 1505
Wisselplaat Schroevenset	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Aantal snijkanten Z	2
Rampinghoek α_{\max}	6,81 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	12,56 mm
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen