

Garant
ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Type: ALU


Bestelgegevens

Bestelnummer	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Hoekradius: 4 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,25 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$: 13,5 mm

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	13,5 mm
Hoekradius	4 mm
Voeding f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150540FR-F10
Soort	HU7705
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		