

**Garant****ZDHT 150532FR-F10, HU7705, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	211772 ALU
GTIN	4062406681944
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Hoekradius: 3,2 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 - 0,25 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,1 - 0,25 mm
Hoekradius	3,2 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150532FR-F10
Soort	HU7705
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		