

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A10K STFCR/L11
Totale lengte L	125 mm
Instelhoek κ	90 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	6,2 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Koplengte L_1	22 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang