

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	31 mm
Middenverplaatsing L_3	9,2 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A16Q STFCR/L11
Spanhoogte L_2	15 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang