

**Garant**
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
 plaatafmeting: 12/11mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	24,3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	140 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A12L STFCL/L11
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7,2 mm
Instelhoek κ	90 graden
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang