

Garant
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
 plaatafmeting: 20/11 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A20R STFRCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	11,1 mm
Totale lengte L	200 mm
Koplengte L_1	36 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Schacht-Ø D_s	20 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	90 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang