

**HOLEX****Video-endoscoop zonder sonde, Type: F1100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Artikelklasse	42L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX video-endoscoop met grote, realistische LCD-weergave en uitgebreide functies. De zonneklep biedt extra bescherming bij zonlicht. Het apparaat kan dankzij twee handvatten veilig worden vastgehouden. Het basisapparaat is compatibel met alle HOLEX endoscoopsondes nr. 492932 – 492944.

- **Basisapparaat met 7 inch lcd-display (beelduitsnede 6 inch).**
- **Zoommodus; digitale zoom in 3 fasen: 1,5x, 2x en 5x.**
- **Foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen.**
- **USB- en AV-uitgang. Via de geïntegreerde USB- en AV-uitgang kunt u uw foto's en video's naar een pc overbrengen.**
- **Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion-accu met 5 uur looptijd.**
- **180°-beeldrotatie resp. rotatie.**

**Voordeel:**

- **Intuïtief te bedienen touchdisplay met weergave van volledige beeld.**
- **Zeer robuust en uitstekend geschikt voor outdoor-gebruik.**
- **Zeer grote beelduitsnede van 6 inch.**
- **Beelduitsnede met adapter deelbaar voor parallelle weergave van 0° en 90° zicht bij gebruik van een sonde Ø 6 mm.**
- **Commentaarmogelijkheid door geluidsopname. Via de ingebouwde microfoon kan bij videobediening de opname tijdens de inspectie van commentaar worden voorzien. Hierdoor komt het omslachtige maken en samenvatten van notities te vervallen.**

- **Toevoegen van notities aan beelden mogelijk.**
- **Vergelijking van opgeslagen beelden met livebeelden.**
- **Gekozen instellingen worden overzichtelijk direct op het display weergegeven.**

**Functie:**

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Robuuste, water- en stofdichte transportkoffer, SD-geheugenkaart, netadapter (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-kabel, AV-kabel, reinigingsset. **Zonder sonde.**

**Accessoires:**

Endoscoopsondes nr. 492932 – 492944.

---

## Technische beschrijving

Aan/uit-schakelaar	ja
Opnameformaat	JPEG / AVI (30fps)
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Accuvoeding
IP-klasse	IP 55
Gefocuste dieptescherpte	16 – 60 mm
Displaymaat	7 inch
Displayresolutie	640×480 px
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Weergave	Touchscreen
Producttype	Endoscoop

---

## Accessoires

Lithium-ion-accu Type	492918
-----------------------	--------