

Garant**VCGT 220530 FN, HU7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers – extreme reductie van de kleefneiging.

Opmerking:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ voor het ruwen met $a_e = 1 \times D$.

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z	0,25 mm
Hoekradius	3 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
ISO-code wisselplaat	VCGT 220530 FN
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		