



Oorkappen Howard Leight™ Sync®, Type: SYNC



Bestelgegevens

Bestelnummer	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Artikelklasse	09A

Omschrijving

Uitvoering:

De passieve gehoorbeschermers kunnen via Bluetooth® met een mobiele telefoon worden verbonden. Een microfoon met windbescherming, voor een duidelijk spraakgeluid in lawaaige werkomgevingen, maakt **mobiel bellen mogelijk**. Inkomende telefoongesprekken kunnen op simpele wijze met één druk op de knop worden aangenomen en beëindigd. Bovendien bestaat de mogelijkheid via de **Bluetooth®-interface het volledige geluid van de mobiele telefoon** naar de gehoorbeschermers over te brengen. Een 3,5 mm plug biedt een tweede mogelijkheid voor aansluiting van een mobiele telefoon. Via een draaiknop kan het volume worden geregeld en via gekleurde LED wordt feedback over de verschillende instellingen gegeven. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

SNR-waarde (dempingswaarde): 30 dB(A)

Bedrijfsduur: 50 h

Gewicht: 387 g

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Bedrijfsduur	50 h
Gewicht	387 g
SNR-waarde (dempingswaarde)	30 dB(A)
Batterijtype	Mignon, AA
Fabrikantnummer	SYNC WIRELESS IMPACT
Serie	Howard Leight™ Sync®
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-8
Norm	EN 352-1
Producttype	Oorkappen