




Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaattypen: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	313405 200
GTIN	4019208193410
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.

Nauwkeurige groef en vertanding, **niet-gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
- Aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Technische beschrijving

Groefbreedte D	17 mm
Lengte L	75 mm
Hoogte H	53 mm
Boringafstand b	19 mm
Breedte B	36 mm

Voor klauwplaatype	200 mm
Boringafstand a	12 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Producttype	Krachtspanhouderbekken