




## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 315



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313745 315
GTIN	4067263152347
Artikelklasse	32R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

**Nauwkeurige** groeven en vertanding **niet-gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhme en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Breedte B	50 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Lengte L	145 mm
Boringafstand a	30 mm
Boringafstand b	30 mm

voor schroefdraad DIN 912	M14
Groefbreedte D	18 mm
Hoogte H	50 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken