


**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaattype: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313405 400
GTIN	4019208193434
Artikelklasse	32R

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.

Nauwkeurige groef en vertanding, **niet-gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Boringafstand a	20 mm
Lengte L	130 mm
Groefbreedte D	25,5 mm
Hoogte H	80 mm
Boringafstand b	31 mm

voor schroefdraad DIN 912	M20
Breedte B	50 mm
Ook geschikt voor klauwplaatype	500/630 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken