


**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaatype: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313475 160
GTIN	4019208193489
Artikelklasse	32R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Nauwkeurige** groef en vertanding, **niet-gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhme en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

**Technische beschrijving**

Boringafstand a	15 mm
Voor klauwplaatype	160 mm
Hoogte H	40 mm
Boringafstand b	22 mm
Breedte B	35 mm

Groefbreedte D	17 mm
Lengte L	78 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Producttype	Krachtspanhouderbekken