



## Zachte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 400



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313315 400
GTIN	4062406699154
Artikelklasse	32R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-Ø. **Gefreesd** oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

**Toepassing:**

aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt**. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Om op geharde basisbekken te schroeven. Voor het spannen van onregelmatig gevormde of al bewerkte werkstukken, die niet beschadigd mogen worden. De bekken worden hiervoor overeenkomstig de werkstukvorm uitgewerkt.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

**Opmerking:**

**Gr. 400 past ook op klauwplaatgrootte 500.**

Aluminium opzetbekken, **op aanvraag**.

### Technische beschrijving

Lengte L	180 mm
Groefbreedte D	18 mm
Breedte B	50 mm
Hoogte H	73 mm
Voor klauwplaatype	400 mm
Boringafstand b	60 mm
Lengte tussenstuk A	30 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Röhmspiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken