




Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 170



Bestelgegevens

Bestelnummer	313725 170
GTIN	4067263151890
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groeven en vertanding **niet-gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhmm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Lengte L	72 mm
Groefbreedte D	12 mm
Voor klauwplaatype	170 mm
Boringafstand a	15 mm
Breedte B	32 mm
voor schroefdraad DIN 912	M10

Hoogte H	40 mm
Boringafstand b	20 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken