


**Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 170****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313745 170
GTIN	4067263151333
Artikelklasse	32R

Omschrijving**Uitvoering:**

Opzetbekken zacht, lang, vertanding $1,5 \times 60^\circ$.

Nauwkeurige groeven en vertanding **niet-gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span- \emptyset .

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Breedte B	31 mm
voor schroefdraad DIN 912	M10
Hoogte H	32 mm
Boringafstand a	15 mm
Boringafstand b	20 mm

Voor klauwplaatype	170 mm
Lengte L	82 mm
Groefbreedte D	12 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken