




Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 210



Bestelgegevens

Bestelnummer	313745 210
GTIN	4062406699291
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

Nauwkeurige groeven en vertanding **niet-gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Breedte B	35 mm
Lengte L	102 mm
Boringafstand b	25 mm
Hoogte H	40 mm
Groefbreedte D	14 mm

Boringafstand a	20 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Voor klauwplaatype	210 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken