

Garant**Mantelkop-fijnruwfrees NF, TiN, Ø×breedte js16: 40X32 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Artikelklasse	11U

Omschrijving**Uitvoering:****achtergeslepen profiel.****Fijnruwfrees** met vlakke tandkoppen.**Opmerking:** f_z voor $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Boring-Ø H7: 16 mm

Aantal tanden Z: 6

Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm**Technische beschrijving**

Boring-Ø H7	16 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Aantal tanden Z	6
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Schachtuitvoering	met boring
Totale hoogte	32 mm

Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Freesprofiel	NF
Tolerantie nominale Ø	js16
Mantelkopfrees-opname	met pasgroef
Spiraalhoek	27 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Inwendige koeling	nee
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Mantelfrees