

Garant**Radiusfrees, Weldonschacht, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216825 2
GTIN	4062406706425
Artikelklasse	210

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het maken van convexe radiussen op componenten. Het slanke en compacte design maakt een groot aantal toepassingen mogelijk en is bijzonder geschikt voor gebruik in diepe holtes.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: nee

Radiusfreen: voorwaarts

Aantal snijkanten Z: 2

Schacht-Ø D_s: 20 mm

maximale Ø: 22 mm

Afkoppellengte L₁: 35 mm

Totale lengte L_{totaal}: 120 mm

minimale radius: 3 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219879 1 (TX15; 3Nm)
geschikte wisselplaat	216841 3 - 5
Inwendige koeling	nee
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
Aantal snijkanten Z	2
Afkoppellengte L ₁	35 mm
minimale radius	3 mm

maximale Ø	22 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
maximale radius	5 mm
Radiusfrezen	voorwaarts
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Gereedschapswissel	PowerCard

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0