

**Garant**
**Radiusfrees, Weldonschacht, Type: 1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	216825 1
GTIN	4062406706418
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Toepassing:**

Voor het maken van convexe radiussen op componenten. Het slanke en compacte design maakt een groot aantal toepassingen mogelijk en is bijzonder geschikt voor gebruik in diepe holtes.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: nee

Radiusfrees: voorwaarts

Aantal snijkanten Z: 2

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

maximale Ø: 22 mm

Afkoppellengte L<sub>1</sub>: 35 mm

Totale lengte L<sub>totaal</sub>: 120 mm

minimale radius: 1 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L <sub>totaal</sub>	120 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	35 mm
Wisselplaatschroef	219879 1 (TX15; 3Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
geschikte wisselplaat	216841 1 - 2,5
maximale radius	2,5 mm

minimale radius	1 mm
maximale Ø	22 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Radiusfrezen	voorwaarts
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Gereedschapswissel	PowerCard

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15