

**Garant****Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216841 1,5
GTIN	4062406706449
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Toepassing:**

Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

**Opmerking:**

Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 - 0,4 mm

Lengte L: 15 mm

Breedte B: 9,52 mm

Plaatdikte S: 3,18 mm

bijpassende radiusfrees: 216825 1

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,1 - 0,4 mm
Lengte L	15 mm
Plaatdikte S	3,18 mm
Breedte B	9,52 mm

bijpassende radiusfrees	216825 1
Soort	HB7525

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	390 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		