

Garant**Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216841 4
GTIN	4062406706494
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Toepassing:**

Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

Opmerking:

Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,4 mm

Lengte L: 15 mm

Breedte B: 9,52 mm

Plaatdikte S: 3,18 mm

bijpassende radiusfrees: 216825 2

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 - 0,4 mm
Lengte L	15 mm
Plaatdikte S	3,18 mm
Breedte B	9,52 mm

bijpassende radiusfrees	216825 2
Soort	HB7525

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	390 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	280 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		