

Garant**Houder voor radius-wisselplaten, Schachthoogte h: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	294500 20
GTIN	4062406706531
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geslepen oplegvlak en positioneerstiften voor de opname van radius-wisselplaten.

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

T.b.v.:

Radius-wisselplaten nr. 294510 en 216841.

Opmerking:

D_{min} komt overeen met de kleinst mogelijke binnendiameter van het onderdeel, om een botsing te voorkomen.

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroef	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
L_4	30 mm
geschikte wisselplaat	294510
b	20 mm
Radiusfrezen	voorwaarts
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel
TX15

675155 TX15