

**Garant****Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	294510 3
GTIN	4062406706593
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

**T.b.v.:**

Houder nr. 294500 en radiusfrees nr. 216825.

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw.
Radiusfreesen	voorwaarts
l	15 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
d	9,52 mm
Hoofdtoepassing	UNI
s	3,18 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min

Soort	HB7525
Producttype	Wisselplaat voor het draaien