

**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Totale lengte L	80 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	8 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3 mm
Koplengte $L_1$	15 mm
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Instelhoek $\kappa$	140 graden
Plaatafmeting	5 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
ISO-code houder	A08F SVOCR/L05
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

