

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	140 graden
Koplengte L_1	15 mm
Totale lengte L	80 mm
ISO-code houder	A08F SVOCR/L05
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Plaatafmeting	5 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

