

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	140 graden
Spanhoogte L ₂	15 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	22 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A16M SVOCR/L11
Koplengte L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

