

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
Middenverplaatsing $L_3$	6,5 mm
Instelhoek $\kappa$	140 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Spanhoogte $L_2$	11 mm
ISO-code houder	A12L SVOCR/L07
Koplengte $L_1$	24 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

