

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	19 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schacht-Ø D_s	20 mm
Instelhoek κ	140 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	24 mm
ISO-code houder	A20Q SVOCR/L11
Koplengte L_1	40 mm
Totale lengte L	180 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

