

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Instelhoek κ	140 graden
Middenverplaatsing L_3	5,5 mm
Koplengte L_1	22 mm
Totale lengte L	100 mm
ISO-code houder	A10H SVOCR/L07
Spanhoogte L_2	9 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Minimale voorboor-Ø D_{min}	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

