

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 261378 12/07  |
| GTIN          | 4062406710750 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Totale lengte L                      | 140 mm              |
| Koplengte L <sub>1</sub>             | 24 mm               |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub> | 13 mm               |
| Plaatafmeting                        | 11 mm               |
| Middenverplaatsing L <sub>3</sub>    | 6,5 mm              |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>             | 12 mm               |
| ISO-code houder                      | A12L SVOCR/L07      |
| Spanhoogte L <sub>2</sub>            | 11 mm               |
| Wisselplaatschroevenset              | 269028 27           |
| geschikte wisselplaat                | VC.. 0702..         |
| Instelhoek κ                         | 140 graden          |
| Norm                                 | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                           | rechts              |
| Binnendraaidiepte tot                | 3×D                 |
| Inwendige koeling                    | ja                  |
| Toepassing                           | Langsdraaien binnen |
| Producttype                          | Boorstang           |

