

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	A10H SVOCR/L07
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Instelhoek κ	140 graden
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

