

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schacht-Ø D _s	20 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	24 mm
Instelhoek κ	140 graden
Spanhoogte L ₂	19 mm
Totale lengte L	180 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20Q SVOCR/L11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

