

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	A16M SVOCR/L11
Instelhoek $\kappa$	140 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Koplengte $L_1$	35 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

