

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E10H SVOCR/L07
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Spanhoogte L ₂	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Minimale voorboor-Ø D _{min}	11 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek κ	140 graden
Middenverplaatsing L ₃	5,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

