

Garant
Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
Instelhoek κ	140 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Plaatafmeting	5 mm
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Koplengte L_1	26 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
ISO-code houder	E08F SVOCR/L05
Totale lengte L	80 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang